

カンタン混ぜ器

# マゼキ



**C-30** シリーズ 自公転遊星式ミキサー

特許取得品

脱泡

攪拌

分散

少量攪拌に最適。遠心力で流動攪拌  
減圧ポンプ付



**C-30**



**C-30P** (減圧ポンプ付き)

用途

- 接着剤 ● 封止剤 ● 顔料 ● インク ● セラミック ● 絶縁材 ● 添加剤
- 化粧品 ● ジェル ● フィラー ● 香料 ● エキス ● ラボ実験用 ● 研究開発
- 品質管理 ● 検査 ● 小ロットラインへの組み込み



オプション: 回転計


WEB動画配信中

<http://www.j-axis.co.jp/>

デモ機あります

お手持ちの試料・サンプルでご確認できます。

型式	C-30		C-30P(減圧ポンプ付き)	
攪拌方式(自公転比)	遊星式 1.7:1(固定)		遊星式 1.7:1(固定)	
機能	モーター回転数	ボリューム設定 1200/1450rpm Max 50/60Hz	ボリューム設定 1200/1450rpm Max 50/60Hz	
	時間設定	タイマー設定 10分 Max	タイマー設定 10分 Max	
	安全機能	蓋開閉スイッチ ブレーカー付スイッチ モーター加熱保護装置	蓋開閉スイッチ ブレーカー付スイッチ モーター加熱保護装置	
モーター	インダクション式 40W		インダクション式 40W	
到達真空度	-----		-0.045Mpa	
容器容量(ポリプロピレン PP)	30cc×2(2個掛け)		30cc×2(2個掛け)	
攪拌容量	15g×2(2個掛け)		15g×2(2個掛け)	
寸法	220(W)×260(D)×300(H)		220(W)×260(D)×450(H)	
重量	12kg		14kg	
電源	AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	
付属品(消耗品)	専用容器・摩擦板・グロメット・Oリング		専用容器・摩擦板・グロメット・Oリング	



### 攪拌例 (手混ぜ攪拌と マゼキ 使用の比較)

手混ぜ攪拌

歯磨き用ジェル

マゼキ 使用

手混ぜ攪拌

不飽和ポリエステル樹脂  
(主剤+硬化剤1%)と顔料

マゼキ 使用

1.仕様は予告なく変更する場合があります。 2.当製品は日本国内仕様です。 This product is for use only in Japan.

喜びの技術を

**AXIS**

理化学機器 / 製造・販売  
アクシス株式会社

TEL&FAX 03(3802)0127  
e-mail info@j-axis.co.jp  
http://www.j-axis.co.jp/

製造元

**TG**

次世代ものづくりの技術パートナー

株式会社 大洋技研

〒116-0003 東京都荒川区南千住 3-6-15